



## Porte-outils PENTAIQGRIP PCH-IQ, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 12/32mm



### Données de commande

N° commande	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Premier choix pour le tronçonnage jusqu'à 40 mm de diamètre. Rainurage possible.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273580 – 273581.

### Description technique

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Série	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Taille de queue	12 mm
H	33,6 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Référence fabricant	PCHL 12-D32-2-IQ
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis