



## Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 20/34mm



### Données de commande

N° commande	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Classe d'article	26D

### Description

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

### Description technique

Profondeur de coupe $t_{max}$	10 mm
Série	PENTACUT
Longueur totale L	120 mm
Longueur de tête $L_1$	31 mm
Taille de queue	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Référence fabricant	PCHR 20-34
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

