



Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 16/24mm



Données de commande

N° commande	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Classe d'article	26D

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937 – 273939.

Description technique

Taille de queue	16 mm
Série	PENTACUT
Longueur de tête L ₁	19,5 mm
Profondeur de coupe t _{max}	6,5 mm
Longueur totale L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Taille plaquette	20 mm
Référence fabricant	PCHL 16-24
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

