



Plaquettes de coupe PENTACUT 17 N-P Gauche, IC1008, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/17mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273957 2/17 |
| GTIN | 7291075389876 |
| Classe d'article | 26K |

Description

Utilisation:

Système universel pour l'usinage de petites pièces. Pour le tronçonnage de gorges, le tronçonnage, le filetage et le tournage en tirant.

Pour le tronçonnage de gorges. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273950 – 273951.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Largeur de gorge w | 2 mm |
| Rayon d'angle R | 0,1 mm |
| Avance f | 0,02 - 0,08 mm/tr |
| Profondeur de coupe t_{max} | 4 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| CUTDIA | 8 mm |
| Dim. plaquette Ø d | 17 mm |
| Série | PENTACUT |
| Référence fabricant | PENTA 17N200P010LS IC1008 |
| Nombre de changements/dents | 5 |
| Type d'outils | HM |
| Profil de plaquette | neutre |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Application principale | UNI |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 180 m/min |
| Nuance | IC1008 |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |