



## Porte-outils compact HELI-GRIP HFH renforcé, Gauche, Ø plage/ gorge DAXN-DAXX: 100-180mm



### Données de commande

N° commande	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Classe d'article	26D

### Description

#### Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

#### Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403 – 273413.

#### Remarque(s):

Pour les porte-outils compacts à gauche, utilisez les plaquettes à gauche (type HGPL ou HFPL).

### Description technique

Longueur totale L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Série	HELI GRIP
Largeur de gorge w	6 mm
WF	26,4 mm
Profondeur de coupe $t_{max}$	32 mm
Longueur de tête $L_1$	51 mm
Référence fabricant	HFHL 25-100-6T32
B	25 mm

## Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis