



Plaquettes de coupe MINCUT MIFR neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/10mm



Données de commande

N° commande	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Classe d'article	26J

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	9 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Nuance	IC908

Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables