



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/12mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274140 25/12 |
| GTIN | 7291075316674 |
| Classe d'article | 26D |

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

| | |
|---------------------|--------------------|
| HBL | 30 mm |
| REGL. HTEUR | 11 mm |
| HBH | 8 mm |
| WF | 19,5 mm |
| Taille de queue | 25 mm |
| CDX | 20 mm |
| Série | DOVEIQGRIP |
| OAL | 170 mm |
| Largeur de gorge w | 12 mm |
| Référence fabricant | THDR 2525-12T20-IQ |
| Longueur col | 20 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |

Rainurage axial possible

non

Type de produit

Porte-outils à vis