



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 32/16mm



Données de commande

N° commande	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

HBH	8 mm
Largeur de gorge w	16 mm
HBL	48 mm
REGL. HTEUR	14,8 mm
Série	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Taille de queue	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Référence fabricant	THDR 3232-16T40-IQ
Longueur col	40 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis