



## Porte-outils DOVEIQGRIP THD, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 40/16mm



### Données de commande

N° commande	274141 40/16
GTIN	7291075316803
Classe d'article	26D

### Description

#### Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

### Description technique

WF	32,6 mm
REGL. HTEUR	14,8 mm
Taille de queue	40 mm
CDX	50 mm
OAL	180 mm
Largeur de gorge w	16 mm
Série	DOVEIQGRIP
Référence fabricant	THDL 4040-16T50-IQ
Longueur col	50 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

