



Bloc multiprise avec protection contre les surtensions, Nombre de prises:



Données de commande

N° commande	081168
GTIN	4007123251490
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A). Boîtier très résistant à la rupture avec entrée de câble par rapport à l'interrupteur protégé pour une utilisation aisée et avec dispositif de suspension supplémentaire.

La **protection contre les surtensions** (13000 A) empêche les appareils raccordés de tomber en panne après des surtensions dangereuses.

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ.**

Longueur câble: 2,5 m

Description technique

Pour pays	F; B; PL; CZ
Puissance nominale déroulé	3500 W
Interrupteur marche/arrêt	oui
Protection contre les surtensions garantie jusqu'à	13000 A
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	E
Nombre de prises	8
Longueur bloc	630 mm
Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H05VV-F
Longueur câble	2,5 m

Type de produit

Bloc multiprise