



## Bande de feuille 150×2500 mm, Acier inoxydable, Epaisseur: 0,09mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 478720 0,09   |
| GTIN             | 4067263105398 |
| Classe d'article | 42H           |

### Description

#### Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.

**Inoxydable** – Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, à ressort, laminé à froid, surface non revêtue.

#### Utilisation:

**Mise en place** d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

### Description technique

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Erreur admissible            | ±4 µm              |
| Matériau                     | Acier inoxydable   |
| Epaisseur                    | 0,09 mm            |
| Longueur feuille             | 2500 mm            |
| Largeur feuille              | 150 mm             |
| Attribut des noms de produit | Acier inoxydable   |
| Type de produit              | Bandes de feuilles |

