



Bande de feuille 150×2500 mm, Acier inoxydable, Epaisseur: 0,22mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 478720 0,22 |
| GTIN | 4067263105428 |
| Classe d'article | 42H |

Description

Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.

Inoxydable – Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, à ressort, laminé à froid, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

Description technique

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Epaisseur | 0,22 mm |
| Erreur admissible | ±6 µm |
| Longueur feuille | 2500 mm |
| Largeur feuille | 150 mm |
| Attribut des noms de produit | Acier inoxydable |
| Type de produit | Bandes de feuilles |

