

Yale

Palan à chaîne Yalelift 360°, Charge admissible: 3t



Données de commande

N° commande	086025 3
GTIN	4025092930901
Classe d'article	08X

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d'emploi et un certificat d'essai.

Le guide-chaîne à main pivotant à 360° permet une utilisation dans toutes les positions. Conçus pour des utilisations lourdes. Conformes aux normes européennes de sécurité les plus récentes. L'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Remarque(s):

Charge admissible maximale 20 t., bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.

Version avec châssis intégré, version galvanisée et ATEX sur demande.

Description technique

Charge admissible	3000 kg
Charge admissible t	3 t
Hauteur de levée normale	3 m
Nombre de brins de chaîne	1

Force de levage à charge nominale	38 daN
Poids	34 kg
Type de produit	Moufles