

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Type: ST1400**

Données de commande

N° commande	215659 ST1400
GTIN	4045197673732
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Rayon d'angle: 2 mm

Avance f_z par dent: 0,1 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,1 mm
Rayon d'angle	2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060220 ER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		