

**Garant**

**Fraise à dresser à 90° longue, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:  
25/2mm**

**Données de commande**

N° commande	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.  
Sans arrosage interne.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Longueur de col $L_1$	44 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	200 mm
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Ø dents $D_c$	25 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent

Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219811