

**Garant****Lame de perçage HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm****Données de commande**

N° commande	231650 27,75
GTIN	4045197640628
Classe d'article	21M

**Description****Exécution:**

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base  $5 \times D$ .

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 27 mm

Avance f dans l'INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/tr

**Description technique**

Pour Ø élément de base D	27 mm
Ø D	27,75 mm
Avance f dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/tr
Nombre de changements/dents	1

Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Angle de pointe	135 degré
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage

---

## Accessoires

Vis Torx Plus® Taille empreinte 15IP	231999 15IP
--------------------------------------	-------------