

**Garant****Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/6mm**

## Données de commande

N° commande	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø fixation	22 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	63 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812