



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12CDD2



Données de commande

N° commande	070210 M12CDD2
GTIN	4002395002542
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Modèle de haute qualité FUEL™ avec **moteur sans balais POWERSTATE™** pour une efficacité maximale. **Usure minimum** et **durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure** à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent **une durée de vie jusqu'à 2x plus longue** (par rapport à d'autres technologies Li-Ion). **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

Livraison:

Avec 2 batteries Li-Ion Red, chargeur, clip ceinture, HD-Box (valise).

Description technique

Fiche technique

Type de moteur	Moteur sans balais
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Utilisation type	Strong
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Couple max. dur	37 Nm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	25 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Référence fabricant	M12 CDD
Poids	1,3 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Métal
Type de produit	Perceuses-visseuses

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/070210-M12CDD2>