

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 30degré****Données de commande**

N° commande	215795 30
GTIN	4045197383228
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Long. de chanfrein l	27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h	13 mm
Ø fixation	22 mm
Larg. de chanfrein possible b	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø min. D	17 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Angle γ	30 degré
Ø max. D ₁	65 mm

Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Longueur totale L_{tot}	52 mm
Avance par dent pour h_{max}	0,2 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814