

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm****Données de commande**

N° commande	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø fixation	32 mm
Ø dents D _c	100 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Longueur totale L _{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812