

Garant**Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
35/5mm**

Données de commande

N° commande	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø dents D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Longueur totale L _{tot}	42 mm
Filetage attachement M	M16

Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	22,45 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Perçage par interpolation a_p	2 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,79 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP