



Fraise à dresser à 90° 5720VZ16, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm



Données de commande

N° commande	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Classe d'article	28R

Description

Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur $G = 6,3$ à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l'usinage à grande vitesse. Leur construction permet l'installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu'à $r_e=6,0\text{mm}$ sans modification du porte-outils ni correction de longueur.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	135 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Ø dents D_c	32 mm
Longueur de col L_1	75 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Plaquette adaptée	ZD.. 16M5
Vis pour plaquette	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation a_p	4 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	22,5 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	48 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	6,35 degré

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229900
----------------	--------