

Garant
Fraise à dresser à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm


Données de commande

N° commande	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Classe d'article	210

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux pour le rainurage.

Remarque(s):

Mandrins pour fraises filetées, voir chapitre 3 du catalogue.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø D ₁ h6	8,5 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Filetage attachement M	M8
Longueur totale L _{tot}	23 mm
Ø dents D _c	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	2
Perçage par interpolation Ø D _{max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	29 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	1,32 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814