



## Line Light Lampe de travail, Type: 1200

### Données de commande

N° commande	081340 1200
GTIN	5708997000571
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

La lampe de travail Line Light est réalisée dans un profilé acrylique extrudé avec **lentille incorporée** (angle de départ 75°), offrant ainsi **une robustesse et une résistance aux chocs** excellentes. Elle convient ainsi à une utilisation dans des **conditions extrêmes** et délivre un éclairage fiable et concentré dans chaque zone de travail. Avec **batterie pour une utilisation mobile** et lampe de poche frontale supplémentaire (150 lumens).

Avec entrée 24 V c.c. pour raccordement direct à la machine ou via le transformateur 081342, au secteur 230 V.

La lampe peut pivoter dans la fixation pour une installation sans reflets.

#### Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Pour installation sur le **poste de travail ou dans le véhicule.**

#### Livraison:

Lampe de travail, 2 clips et fixations, pièces terminales, entrée de câble / dispositif de fixation, 2 manchons de raccordement.

### Description technique

Nombre de LED	156
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Flux lumineux	900 lm
Indice de protection IP	IP 67

Ampoule interchangeable	non
Puissance lumineuse	13 W
Tension nominale	230 V
Angle de départ	75 degré
Zone ATEX	aucune
Longueur totale	1200 mm
Ø tête	25 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

---

## Accessoires

Support ventouse	081345
Support magnétique	081344