

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 75degré****Données de commande**

N° commande	215795 75
GTIN	4045197383259
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø fixation	16 mm
Ø min. D	19 mm
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Angle γ	75 degré
Larg. de chanfrein possible b	7 mm
Long. de chanfrein l	27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h	27 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Ø max. D_1	33 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003

Avance par dent pour h_{\max}	0,11 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2