

Mahr

Micromètre digital avec broche coulissante i-wi, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	402905 0-25
GTIN	4059192058845
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un **affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires**, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Description:

- **Le pas de broche de 5 mm par tour réduit le temps de réglage.**
- **La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Description technique

Erreur admissible	2 µm
Hauteur des chiffres affichage LCD	10 mm

Fiche technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Application radio	Logiciel du fabricant
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B1
Plage de mesure	0 - 25 mm
Ø broche	6,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 65
Pas de broche	5 mm
Lecture	0,00005 pouce
Nombre de piles incluses	1
Norme	Norme usine
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/402905-0-25>