

Garant**Porte-outils à bride eco-QT, Gauche, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

N° commande	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2525X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 103,5 mm

Sous-plaquette: 259031 19

Description technique

Taille plaquette	8 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm

Sous-plaquette	259031 19
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Vis pour sous-plaquette	259025 1
Bride	259038 10
Code ISO porte-outils	DWLNR/L 2525X08
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	103,5 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 19	259031 19
Sous-plaquette	259218
Vis pour sous-plaquette	259167
Sous-plaquette	259214
Bride de serrage	259354
Sous-plaquette Type 11	259031 11
Vis pour sous-plaquette Type 1	259025 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500

