

**CCMT 060204, Nuance: CA6525**

## Données de commande

N° commande	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Classe d'article	25E

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Brise-copeaux	GK
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Application principale	M
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage