



**CCMT 060202, Nuance: CA510**



## Données de commande

N° commande	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Classe d'article	25E

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 450 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	GK
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage