

**Garant**
**Porte-outils à bride eco-QT, droite, Carré / plaquette: 20/08mm**

**Données de commande**

N° commande	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Avantage(s):**

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2025X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 91 mm

Sous-plaquette: 259031 19

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	20 mm

Vis pour sous-plaquette	259025 1
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Code ISO porte-outils	DWLNRL 2025X08
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Sous-plaquette	259031 19
Bride	259038 9
Longueur totale L	91 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Sous-plaquette	259218
Sous-plaquette Type 11	259031 11
Sous-plaquette	259214
Vis pour sous-plaquette Type 1	259025 1
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 9	259038 9
Vis pour sous-plaquette	259167
Bride de serrage	259353
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500

Sous-plaquette Type 19

259031 19