

Garant**Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 16/08mm****Données de commande**

N° commande	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Taille plaquette	8 mm
Sous-plaquette	259031 40
Jeu de ressorts	259044 2
Code ISO porte-outils	PWLNR/L 1616H08
Vis de levier	259018 2
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille de queue	16 mm
Levier	259015 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Levier Type 9	259015 9
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 40	259031 40
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500