

**Garant****Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

N° commande	251916 25/08
GTIN	4045197651341
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de ressorts	259044 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	21 mm
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 40
Vis de levier	259018 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	PWLN/R/L 2525M08
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	8 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 40	259031 40
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500