

 **KOMET**
**Corps de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 65mm****Données de commande**

N° commande	236652 65
GTIN	4047109095960
Classe d'article	24K

**Description****Exécution:**

- Sécurité du processus jusqu'à 6×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

**Utilisation:**

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	500 mm
Long. utile $L_1$	420 mm
Ø queue ABS® $D_s$	80 mm
Ø corps de base $d_1$	63,5 mm
Pour couronnes de perçage	65 - 71 mm
Ø nom. D	65
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	6×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

