

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette: 25/06mm****Données de commande**

N° commande	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 25
Levier	259015 9
Code ISO porte-outils	PWLNLR/L 2525M06
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Taille plaquette	6 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	16 mm
Vis de levier	259018 6
Jeu de ressorts	259044 5
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 25	259031 25
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Levier Type 9	259015 9
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500