

**Garant**
**Tête de coupe QuickTurn, droite, Carré / plaquette: 25/08mm**

**Données de commande**

N° commande	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Classe d'article	21U

**Description**
**Avantage(s):**

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Réduction simple et pratique des temps morts.

Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2525M08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259031 42

**Description technique**

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Sous-plaquette	259031 42
Code ISO porte-outils	DWLNR/L 2525M08
Bride	259038 9

Taille plaquette	8 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 9	259038 9
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Sous-plaquette	259581
Sous-plaquette Type 42	259031 42
Vis pour sous-plaquette	259171
Bride de serrage	259353