


**Corps de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 33mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236653 33     |
| GTIN             | 4047109076259 |
| Classe d'article | 24K           |

**Description**
**Exécution:**

- Sécurité du processus jusqu'à 4×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

**Utilisation:**

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

**Remarque(s):**

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

**Description technique**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ø corps de base d <sub>1</sub>                        | 32 mm               |
| Ø queue ABS® D <sub>s</sub>                           | 50 mm               |
| Longueur totale L <sub>tot</sub>                      | 195 mm              |
| Long. utile L <sub>1</sub>                            | 160 mm              |
| Pour couronnes de perçage                             | 33 - 39,2 mm        |
| Ø nom. D  | 33                  |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D                 |
| Queue   | ABS                 |
| Arrosage interne                                      | oui                 |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes |

