



## Corps de base KOMET®, 8×D, Ø DC: 55mm



### Données de commande

N° commande	236654 55
GTIN	4047109095991
Classe d'article	24K

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 8 (9)×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

#### Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

### Description technique

Ø corps de base d <sub>1</sub>	53,5 mm
Pour couronnes de perçage	55 - 64 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	495 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	560 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Ø nom. D	55
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	8×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

