

HEDI

Lampes pour machine, Type: 9LED



Données de commande

N° commande	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.

Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d'eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493. Lampe à **LED** pour un éclairage précis du lieu de travail. Faible consommation d'énergie, prévention de l'échauffement et du rayonnement UV des objets éclairés.

Tête de lampe avec articulation optimisée.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec ampoule, **puissant aimant adhésif, serre-joint 50 mm et vis pour fixation** sur machines, tables ou au mur ou au plafond.

Description technique

Flux lumineux	1140 lm
Ampoule	LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 64
Ampoule interchangeable	non
Puissance lumineuse	12 W
Tension nominale	250 V
Angle de départ fixe	60 degré
Focalisation de la lumière	Faisceau lumineux focalisé
Type de produit	Lampes pour machine