

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PSKNR/L 2525M12
Sous-plaquette	259031 20
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Taille plaquette	12 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	26 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 20	259031 20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500