

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	15 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Sous-plaquette	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SDHCR/L 2020K11
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 3	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500