

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	21,5 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2525M11
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Sous-plaquette	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 3	269005 3
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500