

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 1616H11
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	269005 3
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2

269028 2

Sous-plaquette Type 3

269005 3

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Vis pour sous-plaquette Type 2

269013 2

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500