



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm



Données de commande

N° commande	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s: 12 mm

Code ISO porte-outils: A12M SDUCR/L07

Angle d'attaque κ: 93 degré

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Ø pré-perçage min. D_{min}: 16 mm

Déport L₃: 9,7 mm

Description technique

Ø pré-perçage min. D _{min}	16 mm
Déport L ₃	9,7 mm
Vis pour plaquette	269022 4
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de col L ₁	60 mm
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A12M SDUCR/L07
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré

Ø queue D _s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage	269407
Vis de serrage Type 4	269022 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8