

**Garant****Porte-outils pour barres d'alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 30,  
Alésage d2 (H7): 8mm****Données de commande**

N° commande	319225 8
GTIN	4067263107828
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Queue VDI percée.
- Avec deux gicleurs.

**Avantage(s):**

- Convient également pour les barres d'alésage plus longues.
- Réglage individuel de la longueur des barres d'alésage.

**Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

**Description technique**

Alésage d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø H <sub>3</sub> Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm

Ø L <sub>3</sub>	22 mm
Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI