

**Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464, TiAlN, Type: 80****Données de commande**

N° commande	236662 80
GTIN	4047109090156
Classe d'article	24M

Description technique

Ø d ₂	16 mm
Pour couronnes de perçage	80 – 110 mm
Nuance	TiAlN
Adéquation	Fonte
Adéquation	Inox
Type de produit	Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage