

Garant

Porte-outils pour barres d'alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 25mm



Données de commande

N° commande	319235 25
GTIN	4067263108047
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Queue VDI percée.
- Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

- Convient également pour les barres d'alésage plus longues.
- Réglage individuel de la longueur des barres d'alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Remarque(s):

Ne convient pas à une utilisation avec douille de réduction.

Description technique

Alésage d ₂ (H7)	25 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	27,5 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø L ₇	61 mm
Ø H ₁	32,5 mm

Fiche technique

$\emptyset D_6$	83 mm
$\emptyset L_6$	75 mm
$\emptyset L_3$	22 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
d_7	20,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI