



**Porte-outils pour barres d'alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 40,
Alésage d2 (H7): 12mm**



Données de commande

N° commande	319235 12
GTIN	4067263108016
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Queue VDI percée.
- Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

- Convient également pour les barres d'alésage plus longues.
- Réglage individuel de la longueur des barres d'alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Remarque(s):

Ne convient pas à une utilisation avec douille de réduction.

Description technique

Alésage d ₂ (H7)	12 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø H ₃ Ø H ₃	21,5 mm

Fiche technique

Ø D ₆	83 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI