

**Pointe de centrage HSS KOMET KUB® V464, TiAlN, Type: 115****Données de commande**

N° commande	236662 115
GTIN	4047109090163
Classe d'article	24M

Description technique

Ø d ₂	20 mm
Pour couronnes de perçage	115 – 155 mm
Nuance	TiAlN
Adéquation	Fonte
Adéquation	Inox
Type de produit	Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage