

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	26 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	16 mm
Code ISO porte-outils	AH20R SDUCR/L11
Longueur de col L_1	100 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_5	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500