



## Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm



### Données de commande

N° commande	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_s$ : 10 mm

Code ISO porte-outils: A10L SDUCR/L07

Angle d'attaque  $\kappa$ : 93 degré

Plaquette adaptée: DC.. 0702..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 14 mm

Déport  $L_3$ : 8,7 mm

### Description technique

Code ISO porte-outils	A10L SDUCR/L07
Longueur de col $L_1$	50 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	14 mm
Vis pour plaquette	269022 4
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Déport $L_3$	8,7 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré

Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis de serrage Type 4	269022 4
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage	269407
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500